



Vesitiivis laukku Explorer, Tyyppi: 7630



Tilaustiedot

Tilausnumero	692930 7630
GTIN	8024482008806
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä salkku äärimmäisen iskunkestävää muovia, täytetty stanssatulla kuutiovaahdolla. Lukittavissa riippulukolla nro 085830 - 085875. Kauttaaltaan lujat seinät takaavat kestävyuden. Painetiivis ja kemikaalinkestävä. Lämmönkestävyys -33...90 °C.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Herkästi vahingoittuvien osien ja laitteidensuojaamiseen, pakkaamiseen ja kuljetukseen.

Huomautus:

Monia muita kokoja, sisustusvaihtoehtoja ja tarvikkeita saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ulkomitta leveys	560 mm
Sisäleveys	485 mm
Tilavuus	113,1 l

Lukkojen lukumäärä	7
Paino	16,4 kg
Sisäpituus	765 mm
Ulkomitta korkeus	355 mm
Ulkomitta pituus	860 mm
Sivukahvojen määrä	2
Maksimipaino pakattuna	81,8 kg
Pyörien määrä	2
Sisäkorkeus	305 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Laukun ominaisuus	Iskunkestävä
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä