



Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 2/89mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	674220 2/89
GTIN	4013288148797
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Koosta 3/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille – DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA – Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkovaa.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	89 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	855/4 Z PZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu