

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, muovipäät, pun., Kotelon Ø / Raaka-aine: 30Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752900 30G
GTIN	4030618300137
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinnät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	Teräsvalu
Paino	0,345 kg
Päiden iskupinnan Ø	30 mm
Kokonaispituus	300 mm
Pään pituus lyömäpäineen	90 mm
Varren pituus	260 mm

Varren materiaali	puu
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Muovi, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	pun.
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753600 30
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753500 30
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753700 30
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 30 mm	753400 30
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753450 30
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 30G mm	753310 30G