

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, muovipäät, pun., Kotelon Ø / Raaka-aine: 40Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752900 40A
GTIN	4030618300458
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko. Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).

Tekninen kuvaus

Paino	0,39 kg
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Varren materiaali	puu
Kokonaispituus	330 mm
Varren pituus	280 mm
Päiden iskupinnan Ø	40 mm

Kotelon materiaali	alumiini
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Muovi, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	pun.
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753700 40
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753450 40
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753600 40
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753500 40
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 40 mm	753400 40
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	754000 40