

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospäät, musta, Kotelon Ø / Raaka-aine:  
30Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752800 30G
GTIN	4030618300045
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämisyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

**Tekninen kuvaus**

Varren materiaali	puu
Paino	0,345 kg
Päiden iskupinnan Ø	30 mm
Kokonaispituus	300 mm
Pään pituus lyömäpäineen	90 mm
Kotelon materiaali	Teräsvalu

Varren pituus	260 mm
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Kumiseos, keskikova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	musta
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753600 30
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 30 mm	753400 30
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 30G mm	753310 30G
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753500 30
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753700 30
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 30 mm	753450 30