

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, muovipäät, pun., Kotelon Ø / Raaka-aine: 50Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752900 50A
GTIN	4030618300465
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko. Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	365 mm
Paino	0,72 kg
Varren pituus	310 mm
Päiden iskupinnan Ø	50 mm
Kotelon materiaali	alumiini
Varren materiaali	puu

Pään pituus lyömäpäineen	135 mm
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Muovi, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	pun.
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753500 50
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753450 50
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753600 50
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753700 50
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 50 mm	753400 50
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	754000 50