

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipäät, valkoinen, Kotelon Ø / Raaka-aine: 100Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753100 100G
GTIN	4030618300861
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi. **Moukarit:** Runko Temper-valua, varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämisyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyön-teihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosat:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

Paino	5,2 kg
Varren materiaali	Hikkori
Varren pituus	900 mm
Pään pituus lyömäpäineen	200 mm
Päiden iskupinnan Ø	100 mm
Kokonaispituus	1000 mm

Kotelon materiaali	Teräsvalu
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Supermuovi, keskikova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	valkoinen
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 100 mm	753700 100
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 100-125 mm	753400 100-125