

**HALDER****SIMPLEX-vaihtopäävasara, ilman päitä, varsi, Kotelon Ø / Raaka-aine: 40Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753300 40A
GTIN	2050001008411
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämisyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko. Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).

**Tekninen kuvaus**

Kotelon Ø	40 mm
Päiden iskupinnan Ø	40 mm
Kokonaispituus	330 mm
Varren pituus	280 mm
Kotelon materiaali	alumiini
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm

Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Tuotetyyppi	Vaihtopäävasararunko

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	754000 40
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753500 40
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 40 mm	753400 40
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753600 40
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753450 40
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753700 40