

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, muovipäät, pun., Kotelon Ø / Raaka-aine: 50Gmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 752900 50G |
| GTIN | 4030618300151 |
| Tuoteluokka | 73W |

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kokonaispituus | 365 mm |
| Päiden iskupinnan Ø | 50 mm |
| Varren pituus | 310 mm |
| Kotelon materiaali | Teräsvalu |
| Pään pituus lyömäpäineen | 135 mm |
| Paino | 1,12 kg |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Varren materiaali | puu |
| Sarja | SIMPLEX-pehmytvasara |
| Istukan materiaali | Muovi, kova |
| Valmistajamerkintä | SIMPLEX |
| Väri | pun. |
| Tuotetyyppi | Vasara |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 50 mm | 753500 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50G mm | 753310 50G |
| SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm | 753600 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 50 mm | 753450 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm | 754000 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm | 753700 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 50 mm | 753400 50 |
| SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50A mm | 753310 50A |