

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipäät, valkoinen, Kotelon Ø / Raakaine: 125Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753100 125G
GTIN	4030618300878
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi. **Moukarit:** Runko Temper-valua, varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	1050 mm
Päiden iskupinnan Ø	125 mm
Varren materiaali	Hikkori
Pään pituus lyömäpäineen	215 mm
Kotelon materiaali	Teräsvalu
Varren pituus	900 mm

Paino	7,7 kg
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Supermuovi, keskikova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	valkoinen
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 100-125 mm	753400 100-125
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 125 mm	753700 125