

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipäät, hopea, Kotelon Ø / Raaka-aine: 40Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753200 40G
GTIN	4030618300281
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislöynteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin löynteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus	280 mm
Kokonaispituus	330 mm
Kotelon materiaali	Teräsvalu
Päiden iskupinnan Ø	40 mm
Varren materiaali	puu
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm

Paino	0,75 kg
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Pehmytmetalli, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	hopea
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	754000 40
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753500 40
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753600 40
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753450 40
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 40 mm	753700 40
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 40 mm	753400 40