

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospäät, musta, Kotelon Ø / Raaka-aine:
50Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752800 50A
GTIN	4030618300380
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämisyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinnät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko. Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	365 mm
Pään pituus lyömäpäineen	135 mm
Päiden iskupinnan Ø	50 mm
Varren pituus	310 mm
Kotelon materiaali	alumiini

Paino	0,74 kg
Varren materiaali	puu
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Kumiseos, keskikova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	musta
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753700 50
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753500 50
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	754000 50
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753600 50
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 50 mm	753450 50
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 50 mm	753400 50