

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipäät, hopea, Kotelon Ø / Raaka-aine: 60Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753200 60G
GTIN	4030618300304
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislöynteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin löynteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

Paino	1,95 kg
Kokonaispituus	405 mm
Kotelon materiaali	Teräsvalu
Päiden iskupinnan Ø	60 mm
Pään pituus lyömäpäineen	145 mm
Varren pituus	340 mm

Varren materiaali	puu
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Pehmytmetalli, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	hopea
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753450 60
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 60 mm	753400 60
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753600 60
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753700 60
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	754000 60
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753500 60