

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospäät, musta, Kotelon Ø / Raaka-aine:  
60Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752800 60G
GTIN	4030618300076
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

**Tekninen kuvaus**

Paino	1,55 kg
Pään pituus lyömäpäineen	145 mm
Varren pituus	340 mm
Kokonaispituus	405 mm
Päiden iskupinnan Ø	60 mm
Varren materiaali	puu

Kotelon materiaali	Teräsvalu
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Kumiseos, keskikova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	musta
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää TPE-soft Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753450 60
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753700 60
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753500 60
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 60 mm	753400 60
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	754000 60
SIMPLEX-pehmytvasara, muovipää Vasaranpään Ø:lle 60 mm	753600 60