

HALDER**SIMPLEX-vaihtopäävasara, ilman päitä, varsi, Kotelon Ø / Raaka-aine: 80Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753300 80G
GTIN	2050001008459
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämisyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Huomautus:

Kokomerkinnot: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	Teräsvalu
Kotelon Ø	80 mm
Kokonaispituus	490 mm
Pään pituus lyömäpäineen	165 mm
Päiden iskupinnan Ø	80 mm
Varren pituus	400 mm

Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Tuotetyyppi	Vaihtopäävasararunko

Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 80 mm	753400 80
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 80G mm	753310 80G
SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 80 mm	753700 80
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 80L mm	753400 80L
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 80 mm	753500 80