

**HALDER****SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipäät, hopea, Kotelon Ø / Raaka-aine: 80Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753200 80G
GTIN	4030618300311
Tuoteluokka	73W

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.

Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

**Vaihtopäävasarat:** Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

**Käyttö:**

Koko **A** = **Alumiinirunko:** Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislöynteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko:** Raskaisiin, voimakkaisiin löynteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

**Huomautus:**

Kokomerkinnät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon materiaali	Teräsvalu
Varren materiaali	puu
Varren pituus	400 mm
Kokonaispituus	490 mm
Paino	3,86 kg
Päiden iskupinnan Ø	80 mm

Pään pituus lyömäpäineen	165 mm
Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Istukan materiaali	Pehmytmetalli, kova
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Väri	hopea
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää Vasaranpään Ø:lle 80 mm	753700 80
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospää Vasaranpään Ø:lle 80 mm	753500 80
SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta rungon Ø / raaka-aine 80G mm	753310 80G
SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää Vasaranpään Ø:lle 80 mm	754000 80
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 80L mm	753400 80L
SIMPLEX-pehmytvasara, varavarsi kotelon Ø:lle 80 mm	753400 80