



Huoltotyökalulaukku ALL.IN.ONE, pyörillä, 4 vetolaatikkoa laatikoissa tilajakajat



Tilaustiedot

Tilausnumero	693155
GTIN	8024482179049
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Luja työkalulaukku polypropeenilla, varustettu pyörin (4 vankkaa pyörää ja teleskooppivarsi) ja 2 sivukahvaa. Kansi ja etusuojus irrotettavat. Voidaan lukita keskitetysti sylinterilukolla tai jokainen kansi erikseen riippulukolla. Kansilokerossa irrotettava lokerikkolevy, etulokerossa 4 vetolaatikkoa, joissa on ulosvetopysäytin.

Laukun sisustus:

- 1 irrotettava lokerikkolevy
- 1 vetolaatikko 30 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta, nro 693179
- 1 vetolaatikko 60 mm, säädettävä jako (23 lokeroa pienosille)
- 1 vetolaatikko 60 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta, nro 693184
- 1 vetolaatikko 95 mm, 5 erikokoista pienosalokeroa.

Erikoistarvike:

Pyöräsarjassa 4 pyörää (360° kääntyvät) nro 693160. Työkalualusta asennettavaksi yläkanteen nro 693170 / 693175 (voidaan asentaa vain 1 alusta).

Huomautus:

Yksilöllinen varustelu erilaisilla vetolaatikoilla mahdollista. Tarkasti sopivat kovavaahtoalustat ovat muovattavissa eForm-Konfiguratorilla. Varalukko sekä 2 avainta saatavilla nrolla 693161 ja yksittäisiä varavetolaatikoita nrolla 693177 - 693189.

Laukun ominaisuus: Iskunkestävä
Ulkomitta pituus: 581 mm
Ulkomitta leveys: 381 mm
Ulkomitta korkeus: 455 mm
Paino: 13,2 kg

Tekninen kuvaus

Ulkomitta pituus	581 mm
Paino	13,2 kg
Ulkomitta leveys	381 mm
Ulkomitta korkeus	455 mm
Raaka-aine	PP
laukun kuormitettavuus	50 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Laukun ominaisuus	Iskunkestävä
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Vetolaatikko 95 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693189
Työkalulaukun lukko Tyyppi 1	693161 1
Vetolaatikko 95 mm, tyhjä	693187
Vetolaatikko 60 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693184
Teleskooppivarsi Tyyppi 1	693165 1
Vetolaatikko 30 mm, tyhjä	693177
Vetolaatikko 60 mm, tyhjä	693182
Vetolaatikko 30 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693179