

GEDORE**Momenttiavain DREMOMETER, kiinteä nelikulma, Suurin kiristysmomentti: 550Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657000 550
GTIN	4002805921531
Tuoteluokka	63L

Kuvaus**Malli:**

Kätevä ja kestävä ja kevyt rakenne. Kaikki tarvittavat osat laadukasta terästä. **Kiinteä vääntönelikulma** (ei räikkä). **Mittayksiköt:** Nm, lbfft.

Toiminto:

Kun asetettu arvo saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin(ääni ja värähdys), avain on heti jälleen käyttövalmis.

Haluttu momentti asetetaan kiinteästi kahvan päähän asennetulla ulosvedettävällä tappiavaimella. Asetettu momentti näkyy selvästi asteikolla. Tahaton säädön muuttuminen työn aikana ei ole mahdollista.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Näyttö	analoginen
Paino	2900 g
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	550 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	10 Nm
Vääntömomenttialue	110 - 550 Nm
Vääntömomenttialue	80 - 400 lbfft
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbfft
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	719 mm
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kokonaispituus L	812 mm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	719 mm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Sarja	DREMOMETER
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm

020010 1000

DAkkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm

020020 1000