



Momenttiavain QuickSelect räikkäpää, Suurin kiristysmomentti: 20Nm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657090 20 |
| GTIN | 2050001019769 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä. Suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää.**

Mittayksiköt: Nm, lbf·in.

Etu:

- Ergonomisesti muotoiltu 2K-väännin, kestää vahingoittavia nesteitä, kuten polttoaineita, Skydrolia jne.
- Ikkuna suojaa asetusasteikkoa likaantumiselta ja vahingoittumiselta.
- Nopea, tarkka ja luotettava säätö: Vedä säätönupista. Aseta haluttu arvo kiertämällä ja vahvista valinta painamalla nuppia. Nuppi kiertyy helposti, koska jousivastetta ei ole.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Suurin kiristysmomentti | 20 Nm |
| Paino | 740 g |
| Näyttö | analoginen |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % |
| Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm |
| Vääntömomenttialue | 40 - 180 lbf·in |
| Vääntömomenttialue | 4 - 20 Nm |
| Palaute | irrottava |
| Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä |
| Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃] | 243,5 mm |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Lukema valittavissa | lbf·in |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu |
| Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁] | 226 mm |
| Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂] | 17,5 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kalibrointi | O1 |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Sarja | MANOSKOP® 730N |
| Tuotetyyppi | Momenttiavain |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm | 020010 400 |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma | 657590 1-1/4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma | 657590 1-3/8 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma | 657582 1-1/2 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma | 657600 1-1/2 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma | 657590 1-1/2 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma | 657582 1-1/4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma | 657600 1-1/4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma | 657600 1-3/8 |
| | 657582 1-3/8 |

Räikköpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-
Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma

Momenttiavain QuickSelectilman vaihtopäätä Suurin
kiristysmomentti 20 Nm

657094 20