



Muovivasara, päät polyuretaania, Vasaranpään Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754200 27
GTIN	4013288001504
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojarahkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Kestävät, säilytymättömät lyömäpää **polyuretaania** (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpää polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	27 mm
Varren pituus	265 mm
Pään pituus lyömäpäineen	90 mm
Vasaranpään Ø	27 mm
Paino	0,276 kg
Varren materiaali	Saarni
Sarja	102
Istukan materiaali	Ureetaani, keskikova
Valmistajamerkintä	102

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 27 mm	754600 27
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 27 mm	754300 27
Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 27 mm	754400 27