

**Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Terän leveys / Kokonaispituus: 4/89mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	674260 4/89
GTIN	4013288191793
Tuoteluokka	63H

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille – DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA – Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkovaa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	89 mm
Terän paksuus	0,8 mm
Terän leveys	4 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	800/4 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu