



Vääntömomenttianturi TTS-2000:een, Suurin kiristysmomentti: 1355Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654910 1355
GTIN	856986007065
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Anturin tiedot tallentavan asennetun SMART-sirun avulla varmistetaan, että kaikki järjestelmän komponentit voidaan vaihtaa keskenään. Vääntömomenttianturi kestää mekaanista kuormitusta, joka on jopa 150 % nimellisarvosta. Kun kuormitus saavuttaa 110 % nimellisarvosta, anturi antaa akustisen varoitussignaalin, jonka jälkeen näyttölaitteen näyttöön tulee optinen varoitus. Vääntömomenttianturi on varustettu pitkäikäisellä ja kiertymättömällä kaapelilla, joka voidaan vaihtaa ongelmitta.

Standardi:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	1,2 m
Paino	3,2 kg
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Halkaisija	64 mm

Vääntömomenttialue	135 - 1355 Nm
Pituus	178 mm
Suurin kiristysmomentti	1355 Nm
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Vääntönelikulma	1 tuuma
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite