



Vääntömomenttianturi TTS-2000:een, Suurin kiristysmomentti: 2711 Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654910 2711
GTIN	856986007072
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Anturin tiedot tallentavan asennetun SMART-sirun avulla varmistetaan, että kaikki järjestelmän komponentit voidaan vaihtaa keskenään. Vääntömomenttianturi kestää mekaanista kuormitusta, joka on jopa 150 % nimellisarvosta. Kun kuormitus saavuttaa 110 % nimellisarvosta, anturi antaa akustisen varoitussignaalin, jonka jälkeen näyttölaitteen näyttöön tulee optinen varoitus. Vääntömomenttianturi on varustettu pitkäikäisellä ja kiertymättömällä kaapelilla, joka voidaan vaihtaa ongelmitta.

Standardi:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Paino	3,2 kg
Halkaisija	64 mm
Suurin kiristysmomentti	2711 Nm

Kaapelin pituus	1,2 m
Pituus	178 mm
Vääntömomenttialue	271 - 2711 Nm
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Vääntönelikulma	1 tuuma
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite