

**Garant****Pehmytvasara, nailonpää ja alumiininen keskiosa, Vasaranpään Ø: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754160 32
GTIN	4045197680471
Tuoteluokka	71D

**Kuvaus****Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hickoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale alumiinia, mustaksi eloksoitu.

**Etu:**

Alumiininen keskikappale = huomattavasti kevyempi. Se mahdollistaa hyvin hallitun työskentelyn, joka säästää rannetta rasitukselta.

**Käyttö:**

Tarkoitettu työkalujen suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

**Varaosa:**

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus	300 mm
Vasaranpään Ø	32 mm
Pään pituus lyömäpäineen	87 mm
Paino	0,237 kg
Tuotetyyppi	Vasara

---

## Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja  
rengaskiila Varren pituus 300 mm

751650 300

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 32 mm

754180 32