



Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Terän leveys / Kokonaispituus: 5,5/89mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	674260 5,5/89
GTIN	4013288192325
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille – DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA – Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkovaa.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus	1 mm
Kokonaispituus	89 mm
Terän leveys	5,5 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	800/4 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

