

**Avainhylysarja, varsi E 6,3 magneetilla, Avainkoko: 5,5 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 674275 5,5 |
| GTIN | 4045197345547 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus**Malli:**

Yksiosainen, varsi ja terä yhdestä kappaleesta.

Varret DIN 3126 -mukaiset, suora kiinnitys ruuvauskoneisiin.

Käyttö:

Kuusiokantaruuvit ja mutterit – DIN 3126.

Standardi:**DIN 3126****Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkova.

Kokonaispituus: 50 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Avainkoko | 5,5 mm |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Bit-kuusiovarsi | E 6,3 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| magneetti-istukka | kyllä |
| soveltuu konekäyttöön | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kärkityökalu |

