



Muovivasara, päät polyuretaania, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754200 40
GTIN	4013288001535
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaraholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Kestävät, säilytymättömät lyömäpää **polyuretaania** (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpää polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Saarni
Paino	0,656 kg
Vasaranpään Ø	40 mm
Varren pituus	320 mm
Kotelon Ø	40 mm
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Sarja	102
Istukan materiaali	Uretaani, keskikova
Valmistajamerkintä	102

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 40 mm	754600 40
Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 40 mm	754400 40
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 40 mm	754300 40