

Garant**Pehmytvasara, nailonpää ja alumiininen keskiosa, Vasaranpään Ø: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754160 50
GTIN	4045197680495
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hickoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale alumiinia, mustaksi eloksoitu.

Etu:

Alumiininen keskikappale = huomattavasti kevyempi. Se mahdollistaa hyvin hallitun työskentelyn, joka säästää rannetta rasitukselta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkalujen suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Tekninen kuvaus

Paino	0,48 kg
Vasaranpään Ø	50 mm
Varren pituus	320 mm
Pään pituus lyömäpäineen	117 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 50 mm

754180 50

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 320 mm

751650 320