



Muovivasara, päät polyuretaania, Vasaranpään Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754200 50
GTIN	4013288001542
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojarahkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Kestävät, säilytymättömät lyömäpää **polyuretaania** (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpää polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Paino	0,905 kg
Varren pituus	340 mm
Varren materiaali	Saarni
Pään pituus lyömäpäineen	115 mm
Kotelon Ø	50 mm
Vasaranpään Ø	50 mm
Sarja	102
Istukan materiaali	Ureetaani, keskikova
Valmistajamerkintä	102

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 50 mm	754400 50
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 50 mm	754300 50
Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 50 mm	754600 50