



Muovivasara, Cellidor-lyömäpää, Vasaranpään Ø: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754500 22
GTIN	4013288001139
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaraholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Iskunkestävät lyömäosat **Cellidoria** (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpää, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	250 mm
Paino	0,193 kg
Kotelon Ø	22 mm
Vasaranpään Ø	22 mm
Varren materiaali	Saarni
Pään pituus lyömäpäineen	75 mm
Sarja	100
Istukan materiaali	Cellidor, keltainen, kova
Valmistajamerkintä	100

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 22 mm	754300 22
Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 22 mm	754600 22
Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 22 mm	754400 22