

Garant**Pehmytvasara, nailonpää ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754120 22
GTIN	4045197680402
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hikkoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale terästä

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	280 mm
Vasaranpään Ø	22 mm
Paino	0,188 kg
Pään pituus lyömäpäineen	73 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 22 mm

754180 22

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 280 mm

751650 280