



## Varsi, magneetti / lukkorengas, Varrenkuusikulma: 7-RUND



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675010 7-RUND
GTIN	4013288017697
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kaksiosainen – varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.

Liitântävarsi, jossa on magneetti ja lukkorengas C 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).

**Huomautus:**

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitântävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Kokonaispituus: 74 mm

Kuusikulmakääntölaite: D 6,3 (1/4 tuumaa)

Kääntölaite koneessa: Ø 7 mm (vääntiökaraliitin)

### Tekninen kuvaus

Varrenkuusikulma	7 mm
Kokonaispituus	74 mm
Kuusikulmakääntölaite	D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa	Ø 7 mm (vääntiökaraliitin)
Valmistajamerkintä	899/8/1
soveltuu konekäyttöön	kyllä
Tuotetyyppi	Bit-pidin

