



Muovivasara, Cellidor-lyömäpää, Vasaranpään Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754500 32
GTIN	4013288001153
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaraholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Iskunkestävät lyömäosat **Cellidoria** (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpää, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Saarni
Pään pituus lyömäpäineen	95 mm
Varren pituus	280 mm
Vasaranpään Ø	32 mm
Kotelon Ø	32 mm
Paino	0,374 kg
Sarja	100
Istukan materiaali	Cellidor, keltainen, kova
Valmistajamerkintä	100

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 32 mm	754400 32
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 32 mm	754300 32
Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 32 mm	754600 32