

Garant**Pehmytvasara, nailonpää ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754120 27
GTIN	4045197680419
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hikkoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävä nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale terästä

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Tekninen kuvaus

Paino	0,269 kg
Pään pituus lyömäpäineen	81 mm
Varren pituus	300 mm
Vasaranpään Ø	27 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 300 mm

751650 300

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 27 mm

754180 27