



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 60
GTIN	7610733003495
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	120 mm
Paino	1,47 kg
Kotelon materiaali	teräs
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Vasaranpään Ø	60 mm
Varren pituus	360 mm

Kokonaispituus	420 mm
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 60 mm	754730 60
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 60 mm	754720 60
Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 60 mm	754840 60