



Muovivasara, Cellidor-lyömäpää, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754500 40
GTIN	4013288001177
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaraholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Iskunkestävät lyömäosat **Cellidoria** (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpää, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	40 mm
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Varren materiaali	Saarni
Paino	0,656 kg
Vasaranpään Ø	40 mm
Varren pituus	320 mm
Sarja	100
Istukan materiaali	Cellidor, keltainen, kova
Valmistajamerkintä	100

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 40 mm	754400 40
Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 40 mm	754600 40
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 40 mm	754300 40