



PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Terän leveys / Kokonaispituus: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	674257 8
GTIN	7610733221523
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille – DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Terän leveys	8 mm
Terän paksuus	1,2 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	PrecisionBits
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

