

Garant**Pehmytvasara, nailonpäät ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754120 40
GTIN	4045197680433
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hikkoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale terästä

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Tekninen kuvaus

Paino	0,578 kg
Varren pituus	320 mm
Pään pituus lyömäpäineen	105 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 40 mm

754180 40

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 320 mm

751650 320