



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäätk Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 22
GTIN	7610733003433
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäätk kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopäätk, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	75 mm
Varren pituus	250 mm
Kokonaispituus	270 mm
Kotelon materiaali	teräs
Vasaranpään Ø	22 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta

Paino	0,167 kg
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 22 mm	754840 22
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 22 mm	754730 22
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 22 mm	754720 22