



Muovivasara, päät polyuretaania, Vasaranpään Ø: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754200 22
GTIN	4013288001498
Tuoteluokka	73C

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojarahkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Kestävät, säilytymättömät lyömäpää **polyuretaania** (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpää polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	250 mm
Varren materiaali	Saarni
Kotelon Ø	22 mm
Paino	0,193 kg
Vasaranpään Ø	22 mm
Pään pituus lyömäpäineen	75 mm
Sarja	102
Istukan materiaali	Uretaani, keskikova
Valmistajamerkintä	102

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 22 mm	754600 22
Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 22 mm	754400 22
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 22 mm	754300 22