



Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 1000Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 1000
GTIN	5060207565622
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään $\pm 4\%$. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaaavan pienen vipuvarren avulla.

Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Paino	1,5 kg
Suurin tulokapasiteetti	200 Nm
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	250 Nm
Irrotusnelikulma	3/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Rekyylisalpa	ei
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:5
Pituus L	273 mm
Ø D	65 mm
Ylikuormavarmistus	kyllä
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	2
Korkeus H	63 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	4 %
Mitta R1	55 mm
Mitta R2	143 mm
Tuotetyyppi	Momenttiavain