



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 32
GTIN	7610733003457
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	285 mm
Kokonaispituus	320 mm
Vasaranpään Ø	32 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Pään pituus lyömäpäineen	100 mm
Kotelon materiaali	teräs

Paino	0,391 kg
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 32 mm	754720 32
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 32 mm	754730 32
Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 32 mm	754840 32