

Garant**Porrasleuat, kiinteät, Leukojen leveydelle: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361296 125
GTIN	4045197912435
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140-361151 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs.

Sopii:

Nro 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sekä Allmatic Titan 1 ja Allmatic SC125.

Huomautus:

Suojaleukojen kiinnittämiseen M6-ruuvilla.

Tekninen kuvaus

Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	Duo

Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Leukojen pituus l	104 mm
Korkeus h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
Leukojen leveys b	125 mm
c	24 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat