



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 35
GTIN	7610733003464
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Paino	0,466 kg
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Varren pituus	295 mm
Pään pituus lyömäpäineen	105 mm
Vasaranpään Ø	35 mm
Kotelon materiaali	teräs

Kokonaispituus	330 mm
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 35 mm	754840 35
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 35 mm	754720 35
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 35 mm	754730 35