



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 40
GTIN	7610733003471
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	315 mm
Kokonaispituus	355 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Kotelon materiaali	teräs
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Paino	0,695 kg

Varren materiaali	Hikkoripuuta
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 40 mm	754840 40
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 40 mm	754730 40
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 40 mm	754720 40