



## Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja sisä- ja ulkorenkaille, Pihtien määrä: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	700155 8
GTIN	4003773050131
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty. Asennettu pihtirunkoon ja puristettu. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Ulkorengaspihtien nivelessä **integroitu aukaisujousi**.

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Standardi:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719790 koot J1; J2; J11; J21.

1 lukkorengaspihdit nro 719890 koot A1; A2; A11; A21.

#### Huomautus:

Sarja ilman matkalaukkaa katso nro 700156 koko 8

### Tekninen kuvaus

Ulkopuolisen lukkorengaan Ø:lle	10 – 25; 19 – 60 mm
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit	130; 140; 175; 185 mm
Kärkien Ø, sisäpuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit	130; 140; 170; 180 mm
Kärkien Ø, ulkopuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Pihtien määrä	8
Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle	12 – 25; 19 – 60 mm
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, kulma
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, taitettu
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Säilytykseen	muovilaukku
Standardi	DIN 5254 A ja B
Standardi	DIN 5256 C ja D
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit

## Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J11	719790 J11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A11	719890 A11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719790 J2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A21	719890 A21
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719790 J1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A1	719890 A1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A2	719890 A2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J21	719790 J21