



Linjapihdit, kiillotetut, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	700440 200
GTIN	4003773039679
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkalueroikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökäluuterästä
Pinta	mustaksi mustattu, pää kiillotettu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

