



Nelikulma-avainpää, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	657700 1-3/8
GTIN	4018754034468
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Nelikulma-avainpää.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kestokuormitus	80 Nm
Leveys b	20 mm
Korkeus h	14 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Tuotetyyppi	Nelikulmakiintoavainpää