

Teräspeltinen asentajanlaukku, Tyyppi: 910



Tilaustiedot

Tilausnumero	693470 910
GTIN	2050001021809
Tuoteluokka	66K

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi **jauhemaalattu**.

Ulkomitta pituus: 910 mm

Ulkomitta leveys: 530 mm

Ulkomitta korkeus: 430 mm

käyttöpituus: 870 mm

käyttöleveys: 170 mm

käyttökorkeus: 50 mm

Tekninen kuvaus

Paino	27 kg
Ulkomitta korkeus	430 mm
Ulkomitta leveys	530 mm
käyttöleveys	170 mm
käyttöpituus	870 mm

Ulkomitta pituus	910 mm
käyttökorkeus	50 mm
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Tarkkuussylinterilukko, korkea sankasarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085876 40
Sylinterilukko, vakiolaatuyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085860 50
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN-riipulukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085868 50
Tarkkuussylinterilukkosarjalukittava Kotelon Ø 50 mm	085870 50
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085890 50
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085830 40
Tarkkuussylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085855 40
Numerolukko, korkea sanko Kotelon Ø 50 mm	085832 50
SylinterilukkosarjaSarjassa 4 osaa, sarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085865 40
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 50 mm	085831 50
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085885 40
Tarkkuussylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085850 50
Tarkkuussylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085882 40
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085866 40