



## Linjapihdit, kiillotetut, Kokonaispituus: 225mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	700440 225
GTIN	4003773013198
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

**Standardi:**

**DIN ISO 5746.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	225 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	mustaksi mustattu, pää kiillotettu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

